

#### Protetyka Stała:

Wykonanie indywidualnej łyżki wyciskowej (otwartej, zamkniętej)

Wykonanie indywidualnego modelu z maską działła (dobranie analogu – laboratoryjnego)

Wykonanie indywidualnego łącznika;

Kompozytowego na łączniku tymczasowym w procesie kształtowania strefy okołowszczepowej – profil wylaniania (strefa estetyczna)

Korona przykręcana od strony językowej – przód

Korona przykręcana od strony powierzchni żującej – bok

Prace cementowane – metale: Ti\*, Au\*\*, CoCr.

Analiza, dobór oraz opracowanie łącznika metalowego

Łącznik fabryczny

Łącznik indywidualnie frezowany CAD/CAM – materiał: Ti\*, Au\*\* dolewowe, CoCr, wykonany w oparciu o indywidualny łącznik tymczasowy w procesie kształtowania strefy okołowszczepowej

Wykonanie indywidualnego transferu wyciskowego w strefie okołowszczepowej

Korona cementowana na łączniku metalowym - ceramicznym

Klasyczna korona licowana ceramiką na - Au\*\*, Ti\*, CoCr

Press na łącznik – strefa biologiczna

Indywidualnie wykonany łącznik POM

Pokrycie łącznika opakerem

#### Pełna ceramika – korony cementowane

Łącznik cyrkonowy na bazie tytanowej (wklejonej w cyrkon)

Łącznik Press E-max

Łącznik press na cyrkon – strefa wylaniania

Korona cyrkonowa-licowana, cyrkonowo-monolityczna i cyrkonowa licowana wargowo

Korona Authentic

Korona Press E-max,

#### Prace metalowe – przykręcane od strony językowej lub okluzyjnie

Indywidualnie wykonany łącznik CAD / CAM licowany ceramiką Creation Willi Geller przykręcany okluzyjnie, językowo

Wklejenie korony w łącznik tytanowy (gotowy łącznik do korony wykonanej w pracowni)

#### Pełna ceramika przykręcana okluzyjnie, cyrkon, Emax

Indywidualnie wykonany łącznik CAD/CAM cyrkonowy anatomicznej z powierzchnią żującą licowany od strony wargowej – wklejona w bazę tytanową

Korona „VIP” – łącznik cyrkonowy – baza tytanowa – korona Emax cementowana zewnątrz

Korona Emax pełnoanatomiczna licowana od strony wargowej – wklejona w bazę tytanową

#### Protetyka stała o dużej rozpiętości – dotyczy bezzębna oraz resztkowego uzębienia

Most typu „MillBridge” do 12 pkt wykonany z Ti\*, CoCr, Au\*\* – przykręcany okluzyjnie z poziomu platformy implantu – bez różowej estetyki

#### Protetyka stała licowana ceramiką lub kompozytem o dużej rozpiętości

Most typu „PitBridge” do 12 pkt. Wykonany z Ti\*, CoCr, Au\*\* przykręcany okluzyjnie z różową estetyką

Mosty typu „Con-Bridge” składany na zasuwach skręcanych przy braku równoległości filarów wykonany z Ti\*, CoCr, Au\*\*

Mosty cyrkowe typu „Prette Porte” wklejone w bazy tytanowe przykręcane okluzyjnie lub cementowane na indywidualnie wyfrezowanych łącznikach cyrkonowych z różową estetyką lub bez, licowane od strony wargowej do pierwszego przedtrzonowa (okluzja cyrkon)

## Prace CAD/CAM

Most do 12 pkt „Prette Porte” na przykręcanych okluzyjnie bazach tytanowych bez różowej estetyki

Most do 12 pkt „Prette Porte” na przykręcanych okluzyjnie bazach tytanowych z różową estetyką

Most do 12 pkt. Cyrkonowy cementowany na indywidualnych łącznikach cyrkonowych

Most do 14 pkt. Składany na zasuwach cyrkonowych przy braku równoległości

Wykonanie indywidualnej protezy całkowitej do określenia wymiaru pionowego, czynnościowego oraz estetyki jako baza do mostu na implanatach

Prowizorium do 12 pkt na łącznikach tytanowych wzmocnione włóknem szklanym lub szkieletem metalowym licowany akrylem lub kompozytem

Wykonanie klucza z Pattern Resin od 1 do 8 pkt.

Wykonanie szablonu chirurgicznego na podstawie OPG – lub tomografii 3D

1 ząb + tuleja pilot Bohrem + materiał

2 zęby + tuleja pilot Bohrem + materiał

Bezzębie na podstawie protezy całkowitej

Bezzębie na podstawie tomografii 3D

Tuleje bezpośrednio w materiale termoplastycznym

## Protetyka ruchoma na implantach

Protetyka w przypadku bezzębia żuchwy typu OVD – Żuchwa

Belka na dwóch implantach typu Preci Horix z własną resilencją

Belka na dwóch implantach typu Preci Horix ekstensyjna

Belka na czterech implantach ekstensyjna – proteza hybrydowa

Belka indywidualnie frezowana na elementach retencyjnych typu zatrask, zasuwka, rygiel,

Belka przy braku równoległości proteza hybrydowa

Lokator

Kulko zatrask

Teleskop – łącznik, czapka galwano retencja

Syn-Cone-Ankylos

Proteza hybrydowa

Proteza z zębami standard Mifam

Proteza z zębami Ivoclar

Proteza z zębami Antaris

Proteza z zębami Michał Anioł Merz

Pracujemy na systemach: Ankylos, Xive, friadent, Nobel, Semados, Camlog, Branemark, Dio, Dentium, Zimmer. AB, Thomen, Osteoplant, Neoss, Sky-Implat, Straumann -Bone level Soft tissue oraz inne.